



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20

Cette lampe TL5 HO à flux renforcé (diamètre de tube de 16 mm) offre un excellent rendu des couleurs (CRI $\geq$ 90). Cela signifie que les couleurs présentent un aspect naturel, qui les fait paraître riches, profondes et plus belles, comme elles le seraient sous la lumière naturelle. Les applications sont les lieux où le rendu des couleurs est fondamental, comme par exemple dans le secteur de l'imprimerie, les bibliothèques, les musées, les hôpitaux et les magasins (bijoux, fleurs, vêtements, tissus, cuir, tapis).

Mises en garde et sécurité

- Un bris de lampe est très peu susceptible d'influer sur votre santé. Si une lampe se brise, aérez la pièce pendant 30 minutes et retirez les morceaux, de préférence avec des gants. Placez-les dans un sac en plastique scellé et portez-le à votre site de gestion des déchets en vue de son recyclage. Évitez d'utiliser un aspirateur.

Données du produit


Informations générales		Fonctionnement et électricité	
Culot	G5 [G5]	Consommation électrique	54,1 W
		Courant lampe (nom.)	0,455 A
Données techniques de l'éclairage		Commandes et gradation	
Code couleur	940 [CCT of 4000K]	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Flux lumineux	4.300 lm		
Désignation de la couleur	Blanc froid (CW)		
Coordonnée chromatique X	380		
Coordonnée chromatique Y	380		
Température de couleur corrélée (nom.)	4000 K		
Efficacité lumineuse (nominale)	71 lm/W		
Indice de rendu de couleur (IRC)	91		
		Mécanique et boîtier	
		Forme de la lampe	T5 [16 mm (T5)]
		Approbation et application	
		Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,2 mg

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Consommation d'énergie kWh/1 000 h	59 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20
Nom de produit complet	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20
Code EOC	871150086905000
Code de commande	86905000
Code 12NC	927993094024


Code de commande local	TL554W940
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500869050
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC – Boîte	8727900895261

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Données photométriques



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

