

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20

Deze TL5 HO-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een uitstekende kleurweergave ($CRI > 90$). Dit betekent dat kleuren op een natuurlijke manier worden weergegeven, waardoor ze rijk, diep en sterk overkomen zoals ze in daglicht doen. De toepassingen zijn plaatsen waar de kleurweergave belangrijk is, bijv. drukkerijen, bibliotheken, musea, ziekenhuizen en winkels (juwelen, bloemen, kleding, textiel, leder, vloerbedekking).

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Product gegevens

Algemene informatie		Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Lampvoet	G5 [G5]	Energieverbruik	54,1 W
Gegevens lichttechniek		Lampstroom (nom.)	0,455 A
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]	Dimbaarheid en regelsystemen	
Lichtstroom	4.300 lm	Dimbaar	Ja
Kleuraanduiding	Koelwit (CW)	Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	380	Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	380	Keurmerken en classificaties	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	4000 K	Kwikhoud (Hg) (nom.)	1,2 mg
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	71 lm/W	Energieverbruik kWh/1.000 uur	59 kWh
Kleurweergave-index (CRI)	91		


MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20
Volledige productnaam	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL/20
Full EOC	871150086905000
Bestelcode	86905000
Materiaalnr. (12NC)	927993094024
Lokale code	TL554W940

Maatschets




Fotometrische gegevens



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

Levensduur




Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8711500869050
Numerator - Dozen per buitendoos	20
EAN/UPC - Case	8727900895261

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm

Product Dimensions - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Levensduur



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/940 1SL20

