



MASTER TL5 HO De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20

MASTER TL5 De Luxe mit 16 mm Röhrendurchmesser besitzt eine exzellente Farbwiedergabe. Farben werden in ihrer natürlichen Schönheit präsentiert, sie erscheinen satt, kräftig und vielfältig wie im Tageslicht. Anwendungsgebiete sind die Druckindustrie, Büchereien, Museen, Krankenhäuser und Shops (Juwelier, Blumen, Bekleidung, Stoffe, Leder, Teppiche), wo sehr gute Farbwiedergabe entscheidend ist.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | |
|---------------------------------|--------------------|
| Sockel | G5 [G5] |
| Referenz für Lichtstrommessung | Sphere |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbcode | 950 [CCT of 5000K] |
| Lichtstrom | 3.825 lm |
| Lichtfarbe | Tageslicht |
| Farbkoordinate X (Nom) | 0,34 |
| Farbkoordinate Y (nom.) | 0,351 |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 5200 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 71 lm/W |

| Farbwiedergabeindex (CRI) | 91 |
|---------------------------|-----------------|
| Betrieb und Elektrik | |
| Energieverbrauch | 54,6 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,455 A |
| Lichtregelung und Dimmen | |
| Dimmbar | Ja |
| Mechanik und Gehäuse | |
| Kolbenform | T5 [16 mm (T5)] |

MASTER TL5 HO De Luxe

Genehmigung und Anwendung

| | |
|---------------------------------|--------|
| Energieeffizienzklasse | G |
| Quecksilbergehalt (Nom) | 1,2 mg |
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 55 kWh |
| EPREL Registrierungsnummer | 423484 |

Produktdaten

| | |
|--------------------------------|---|
| Bestell-Produktname | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20 |
| Gesamtbezeichnung des Produkts | MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20 |

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Gesamt-Produktcode | 871150089066500 |
| Bestellcode | 89066500 |
| Material-Nr. (12NC) | 927993095024 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste | 8711500890665 |
| Zähler - Pakete pro Außenkarton | 20 |
| EAN Umverpackung | 8727900895278 |

Abmessungsskizzen


| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|--|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20 | 17 mm | 1.149,0 mm | 1.156,1 mm | 1.153,7 mm | 1.163,2 mm |

Photometrische Daten

Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

MASTER TL5 HO De Luxe

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

