



# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL/20

Cette lampe TL5 HO à flux renforcé (diamètre de tube de 16 mm) offre un excellent rendu des couleurs (CRI > 90). Cela signifie que les couleurs présentent un aspect naturel, qui les fait paraître riches, profondes et plus belles, comme elles le seraient sous la lumière naturelle. Les applications sont les lieux où le rendu des couleurs est fondamental, comme par exemple dans le secteur de l'imprimerie, les bibliothèques, les musées, les hôpitaux et les magasins (bijoux, fleurs, vêtements, tissus, cuir, tapis).

### Données du produit

Caractéristiques générales		Coordonnée de chromaticité Y (nom.)	
Culot	G5 [ G5]		359
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	30000 h	Température de couleur proximale (nom.)	5200 K
LSF Preheat 2000 h Rated	99 %	Efficacité lumineuse (valeur nominale)	71 lm/W
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %	Indice de rendu des couleurs (nom.)	92
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %	Dépréciation à 2000 h	96 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %	LLMF 4000 h Rated	95 %
LSF Preheat 16000 h Rated	97 %	Dépréciation à 5000 h	94 %
LSF Preheat 20000 h Rated	84 %	LLMF 8000 h Rated	93 %
		LLMF 12000 h Rated	92 %
		LLMF 16000 h Rated	91 %
		LLMF 20000 h Rated	90 %
Photométries et Colorimétries		Caractéristiques électriques	
Code couleur	950 [ CCT de 5000 K]	Puissance (valeur nominale)	54.1 W
Flux lumineux (nom.)	4300 lm	Courant lampe (nom.)	0.455 A
Flux lumineux (nominal) (nom.)	3825 lm		
Couleur	Lumière du jour	Températures	
Efficacité lumineuse (à un flux lumineux max., nominale) (nom.)	80 lm/W	Température de fonctionnement (nom.)	35 °C
Coordonnée trichromatique x (nom.)	346		

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Gestion et gradation

Intensité réglable	Oui
--------------------	-----

## Normes et recommandations

Classe énergétique	A
Taux de mercure (Hg) (nom.)	1,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	59 kWh


## Données logistiques

Code de produit complet	871150089066500
Désignation Produit	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20

Code barre produit (EAN)	8711500890665
Code de commande	89066500
Local Code	TL554W950
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	20
Code industriel (12NC)	927993095024
Poids net (pièce)	105,800 g
ILCOS Code	FDH-54/50/1A-L/P-G5-16/1150

## Mises en garde et sécurité



## Schéma dimensionnel



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/950 1SL20	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

## TL5 HO 54W/950

## Données photométriques




## Couleur TL5 /950

## Couleur TL5 /950

# MASTER TL5 HO 90 De Luxe

## Durée de vie



LDLE\_TL5-HO9\_0001-Life expectancy diagram

