



MASTER TL5 High Output 90 De Luxe



MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20

Esta lâmpada TL5 de emissão elevada (diâmetro do tubo de 16 mm) apresenta uma excelente composição de cores (CRI > 90). Isto significa que as cores são apresentadas de forma natural, o que as faz parecer tão ricas, profundas e optimizadas como à luz do dia. As áreas de aplicação são os locais em que a composição de cores é fundamental, como, por exemplo, a indústria da impressão, bibliotecas, museus, hospitais e lojas (joalharia, flores, vestuário, têxteis, couro, tapetes).

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


Informações gerais		Color rendering index (CRI)	
Casquilho	G5 [G5]	91	
Referência de medição de fluxo	Sphere		
Caraterísticas técnicas da luz		Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Código da cor	950 [CCT of 5000K]	Consumo de Energia	54,6 W
Fluxo Luminoso	3.825 lm	Corrente de lâmpada (Nom.)	0,455 A
Designação da cor	Luz natural		
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,34	Controlos e regulação	
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,351	Regulável	Sim
Temperatura de cor correlacionada	5200 K		
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	71 lm/W	Características mecânicas e compartimento	
		Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	1,2 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	55 kWh
Número de registo EPREL	423484
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20
Nome do produto completo	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20


Código do produto completo	871150089066500
Código de encomenda	89066500
N.º material (12NC)	927993095024
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500890665
Numerador – Embalagens por caixa exterior	20
EAN/UPC – Caso	8727900895278

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20	17 mm	1.149,0 mm	1.156,1 mm	1.153,7 mm	1.163,2 mm



Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20


MASTER TL5 High Output 90 De Luxe

Vida útil



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

