PHILIPS

Lighting



MASTER TL5 HO 90 De Luxe

G A↑G

MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20

Denna TL5-ljuskälla med högt ljusflöde (rördiameter 16 mm) har utmärkt färgåtergivning (CRI <gt/>90) somvisar färger på ett naturligt sätt så att de blir lika rika, djupa och vackra som i dagsljus. Användningsområdena är platser där färgåtergivning är viktigt, t ex tryckerier, bibliotek, museum, sjukhus och butiker (smycken, blommor, kläder, tyger, skinn, mattor).

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	G5 [G5]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	950 [CCT of 5000K]
Ljusflöde	3 825 lm
Färgbeteckning	Dagsljus
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,34
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,351
Korrelerad färgtemperatur (nom)	5200 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	71 lm/W
Färgåtergivningsindex	91

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	54,6 W
Lampström (nom)	0,455 A

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	1,2 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	55 kWh


MASTER TL5 HO 90 De Luxe

EPREL-registreringsnummer	423484

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20
Fullständigt produktnamn	MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL/20
Full EOC	871150089066500
Beskrivning av lokal kod	8343544


Beställningsnummer	89066500
Materialnummer (12NC)	927993095024
Lokal kod	8343544
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500890665
Räknare - antal förpackningar per kartong	20
EAN/UPC - Hölje	8727900895278

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


Fotometriska data




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

MASTER TL5 HO 90 De Luxe


Livslängd





Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 90 De Luxe 54W/952 1SL20

© 2023 Signify Holding Alla rättigheter förbehålles. Signify lämnar ingen garanti gällande tillförlitligheten eller fullständigheten i informationen som ingår häri och avsäger sig allt ansvar för konsekvenser som kan följa på användning av den här publikationen. Informationen i denna dokumentation är inte avsedd som ett kommersiellt erbjudande och utgör inte en del av något anbud eller kontrakt, om inget annat har avtalats med Signify. Philips och Philips sköldemblem är registrerade varumärken som tillhör Koninklijke Philips N.V.