



T5 High Output Energy Advantage

F54T5/841/A/EA/ALTO 49W 40/1

Las lámparas Philips Energy Advantage T5 HO 49W son respetuosas con el medio ambiente, ultradelgadas y tienen una producción de luz extraordinaria con ahorros de energía superiores.

Datos del producto

Información general	
Tapa-base	G5 [G5]
Funciones	HO EA A [High Output Energy Advantage Amalgam]

Información técnica sobre la luz	
Código de color	841 [CCT of 4100K]
Flujo luminoso	5,000 lm
Designación de color	Blanco frío (CW)
Temperatura de color correlacionada	4100 K
Eficacia lumínica (promedio) (nominal)	98 lm/W
Índice de producción de color (IRC)	82

Operación y aspectos eléctricos	
Consumo de energía	48 W
Corriente de la lámpara (nominal)	0.460 A

Controles y atenuación	
Regulable	Sí


Mecánica y carcasa	
Forma del foco	T5 [16 mm (T5)]

Aprobación y aplicación	
Contenido de mercurio (Hg) (nominal)	2.2 mg

Información del producto	
Nombre del producto del pedido	F54T5/841/A/EA/ALTO 49W 40/1
Nombre del producto completo	F54T5/841/A/EA/ALTO 49W 40/1
Código del pedido	927995184022
N.º de material (12NC)	927995184022
Código local	407304
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	046677407308
Numerador: paquetes por caja externa	40
EAN/UPC - Caja	50046677407303

T5 High Output Energy Advantage

Plano de dimensiones



Product

F54T5/841/A/EA/ALTO 49W 40/1

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
F54T5/841/A/EA/ALTO 49W 40/1	17 mm	1,149.0 mm	1,156.1 mm	1,153.7 mm	1,163.2 mm

