



MASTER TL5 High Output EcoPlus

MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40

Лампа TL5 High Output EcoPlus (диаметр трубки 16 мм) предлагает дополнительную экономию энергии благодаря простоте замены ламп TL5 HO Eco lamps, но ее светоотдача немного меньше. Остаются прежними превосходная стабильность светового потока ламп TL5, срок службы и цветопередача. Применять лампу можно в разных местах, от офисов и промышленных объектов до школ и точек розничной торговли.

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Срок службы до 50 % отказов с подогревом (ном.)	30000 h
Характеристики	HO XEW Alto® [High Output Energy Advantage Alto]
LSF Preheat 2000 h Rated	100 %
LSF Preheat 4000 h Rated	99 %
LSF Preheat 6000 h Rated	99 %
LSF Preheat 8000 h Rated	99 %
LSF Preheat 16000 h Rated	98 %
LSF Preheat 20000 h Rated	97 %
Технические характеристики освещения	
Код цвета	840 [Цветовая температура 4000K (841)]
Светоотдача (ном.)	4500 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3900 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)

Эффективность освещения (при макс. люмен, номинальная) (ном.)	102 lm/W
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	91 lm/W
Коэффициент цветопередачи (макс.)	85
Коэффициент цветопередачи (мин.)	80
Коэффициент цветопередачи (ном.)	82
Спад светового потока 2000 ч.	96 %
LLMF 4000 h Rated	95 %
Спад светового потока 5000 ч.	94 %
LLMF 8000 h Rated	93 %
LLMF 12000 h Rated	92 %
LLMF 16000 h Rated	91 %
LLMF 20000 h Rated	90 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	42.8 W
Ток лампы (ном.)	0,460 A

MASTER TL5 High Output EcoPlus


Температура	
Проектная температура (ном.)	35 °C
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	No
Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	A+
Содержание ртути (Hg) (ном.)	1,4 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	48 kWh
Данные об изделии	
Полный код продукта	871829166333100

Название продукта для заказа	MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40
EAN/UPC — продукт	8718291548102
Код заказа	927995484031
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор— упаковок на внешний короб	40
Материал № (12NC)	927995484031
Вес нетто (шт.)	105.800 g
ILCOS Code	FDH-44/40/1B-L/P-G5-16/1150

Предупреждение и условия безопасности

- Снижение энергопотребления возможно только с токоуправляемыми ПРА.
- Лампы прекрасно работают с силовыми ПРА, но в этом случае светоотдача может быть на 10 % выше.
- В TL5 HO EcoPlus не предусмотрена возможность уменьшения яркости света.
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



Чертеж размеров



TL5 HO EcoPlus 44=54W/840



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO EcoPlus 44=54W/840 UNP/40	17 mm	1149,0 mm	1156,1 mm	1153,7 mm	1163,2 mm

Фотометрические данные






MASTER TL5 High Output EcoPlus

Фотометрические данные



Срок службы



MASTER TL5 High Output EcoPlus

