



Eletrocutores para insetos BL

Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8.000 h

Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	10
Designação da cor	Actinic
Depreciação UV às 1000 h	25 %
Depreciação UV às 2000 h	35 %
Depreciação UV às 5000 h	17 %

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	4,5 W

Corrente de lâmpada (Nom.)	0,17 A
Tensão (Nom.)	29 V
Tensão (Nom.)	29 V

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg


Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL MINI 4W/10
Nome do produto completo	Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC

Eletrutores para insetos BL

Código do produto completo	871150095142727
Código de encomenda	95142727
N.º material (12NC)	928000001030
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500951427


Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC – Caso	8711500951441

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 4W/10	16 mm	135,9 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – Actinic BL TL MINI 4W/10

