



Actinic BL

Actinic BL TL MINI 4W/10 /10X25CC

With an optimized spectrum matching the eye sensitivity of the housefly, Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S and PL-L lamps are perfect for attracting insects. They have virtually no UV-B output, and so are perfectly safe. What's more, with the lowest mercury content in the industry and being 100% lead-free, these lamps represent a very good environmental choice. Furthermore, the availability of a wide range of form factors (straight (T5, T8, T12), circular (TL-E) and compact (PL-S/PL-L)) and wattages enables you to make all kinds of designs for your electronic fly killers.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	8000 h
Vida útil (Máx.)	5000 h
Dados técnicos de luminosidade	
Código da cor	10
Designação da cor	Actinic
Depreciação a 1000 horas	25 %
Depreciação a 500 horas	35 %
Depreciação a 500 horas	17 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,17 A
Tensão (Nom.)	29 V


Avisos e Segurança

Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
Dados do produto	
Código do produto completo	871150095142727
Nome de produto da encomenda	Actinic BL TL MINI 4W/10
EAN/UPC – Produto	8711500951427
Código de encomenda	95142727
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
N.º material (12NC)	928000001030
Peso líquido (Peça)	18,600 g

Actinic BL


Desenho dimensional

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL MINI 4W/10	16 mm	135,9 mm	143 mm	140,6 mm	150,1 mm




TL 4W/10

Dados fotométricos



XDPB_XUBTL_10-Spectral power distribution B/W



XDPO_XUBTL_10-Spectral power distribution Colour

