



TL Mini Standard

TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Cette lampe miniature TL (diamètre de tube de 16 mm) est une lampe de dimensions réduites, qui permet une miniaturisation du système et offre la possibilité d'un fonctionnement sur une alimentation CC à basse tension. Elle s'avère idéale pour les applications où l'espace disponible est limité mais où le rendu des couleurs et l'efficacité ne sont pas des facteurs primordiaux. Tel est par exemple le cas de l'éclairage d'orientation, des enseignes et de secours.

Données du produit

Caractéristiques générales	
Culot	G5 [G5]
Durée de vie à 10% de mortalité (nom.)	5000 h
Durée de vie moyenne (nom.)	10000 h
Durée de vie 50 % de défaillances ballast à réchauffage des électrodes (nom.)	10000 h
Description du système	Non-disponible [-]

Photométries et Colorimétries	
Code couleur	33-640
Flux lumineux (nom.)	140 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Maintien du flux lumineux 10 000 h (nom.)	58 %
Flux lumineux à 2 000 h (nom.)	70 %
Flux lumineux à 5 000 h (nom.)	70 %
Température de couleur proximale (nom.)	4100 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	35 lm/W
Indice de rendu des couleurs (nom.)	60

Caractéristiques électriques	
Puissance (valeur nominale)	4 W

Courant lampe (nom.)	0,170 A
Tension (nom.)	29 V

Gestion et gradation	
Intensité réglable	Oui


Normes et recommandations	
Classe énergétique	B
Taux de mercure (Hg) (nom.)	4,4 mg
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	5 kWh

Données logistiques	
Code de produit complet	871150061568827
Désignation Produit	TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX
Code barre produit (EAN)	8711500615688
Code de commande	61568827
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	250
Code industriel (12NC)	928000003340
Poids net (pièce)	14,000 g
ILCOS Code	FD-4/41/2B-E-G5

TL Mini Standard

Mises en garde et sécurité


Schéma dimensionnel




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

TL Mini 4W/33-640

Données photométriques



Couleur /33-640



Couleur /33-640

