



# TL-Mini Enkelfärg

## TL Mini 4W/33-640 FAM/10X25BOX

Denna TL-minilampa (rördiameter 16 mm) är en lampa med små mått, vilket gör det möjligt att minimera systemen och den ger möjlighet till drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där utrymmet är begränsat men där färgåtergivning och effektivitet inte är de viktigaste faktorerna, t ex. orienteringspunkter, skyltbelysning och nödbelysning.


### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [ G5]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	5000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	10000 h
Systembeskrivning	ej tillg. [-]
Ljusteknik	
Färgkod	33-640
Ljusflöde (nom)	140 lm
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Bibehållet ljusflöde 10 000 tim (nom)	58 %
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	70 %
Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)	70 %
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4100 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	35 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	60
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	4 W
Lampström (nom)	0,170 A

Spänning (nom)	29 V
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	B
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	5 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150061568827
Beställningsproduktnamn	TL Mini 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500615688
Beställningsnummer	61568827
E-nummer	8344102
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	250
Materialnummer (12NC)	928000003340
Nettovikt (stycke)	14,000 g
ILCOS kod	FD-4/41/2B-E-G5

# TL-Mini Enkelfärg


## Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 4W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

## TL Mini 4W/33-640

## Fotometriska data



## Ljutfärg /33-640



## Ljutfärg /33-640

