



TL Mini Blacklight Blue

TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8000 h

Light Technical	
Kód barvy	108 [08 bezolovnaté sklo]
Barevné konstrukce	Blacklight Blue
zz systému 2000h jmen.	25 %
zz systému 6000h jmen.	35 %

Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	4.5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Napětí (jmen.)	29 V


UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,25 %

Product Data	
Úplný kód výrobku	871150095101427
Objednávací název produktu	TL 4W BLB 1FM/10X25CC
EAN/UPC – výrobek	8711500951014
Objednávací kód	95101427
Local Code	TL4108
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	250
Materiál č. (12NC)	928000010803
Celková hmotnost (kus)	18,600 g

Varování a bezpečnost

TL Mini Blacklight Blue



Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

TL 4W/108

Fotometrické údaje



LDPB_TLBMINI_108-Spectral power distribution B/W

