



# Luz preta e cores Mini

## TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Esta lâmpada em miniatura TL (diâmetro do tubo de 16 mm) é fabricada em vidro de retro iluminação azul (azul escuro), que transmite radiação UV-A, embora com um mínimo de luz visível. Representa uma solução perfeita para uma detecção rápida de materiais reflectores de UV. Utiliza-se especialmente em testes, inspecções e análises em vários ramos da indústria, como, por exemplo, a criminologia, filatelia e medicina. Além disso, aplica-se para criar efeitos especiais na indústria do entretenimento, como, por exemplo, em clubes nocturnos e salas de espectáculos.

### Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.


### Dados do produto

| Informações gerais                        |                          |
|-------------------------------------------|--------------------------|
| Casquilho                                 | G5                       |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.)        | 8.000 h                  |
| Caraterísticas técnicas da luz            |                          |
| Código da cor                             | 108 [08 lead free glass] |
| Designação da cor                         | Retroiluminação azul     |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas  |                          |
| Consumo de Energia                        | 4,5 W                    |
| Corrente de lâmpada (Nom.)                | 0,170 A                  |
| Tensão (Nom.)                             | 29 V                     |
| Tensão (Nom.)                             | 29 V                     |
| Características mecânicas e compartimento |                          |
| Formato da lâmpada                        | T5                       |

| Dados do produto                          |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Nome de produto da encomenda              | TL 4W BLB 1FM/10X25CC |
| Nome do produto completo                  | TL 4W BLB 1FM/10X25CC |
| Código do produto completo                | 871150095101427       |
| Código de encomenda                       | 95101427              |
| N.º material (12NC)                       | 928000010803          |
| Numerador – Quantidade por embalagem      | 1                     |
| EAN/UPC – Produto/caixa                   | 8711500951014         |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 250                   |
| EAN/UPC – Caso                            | 8711500951007         |


Luz preta e cores Mini

Desenho dimensional



| Product               | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL 4W BLB 1FM/10X25CC | 16 mm   | 135,9 mm | 143,0 mm | 140,6 mm | 150,1 mm |

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 4W BLB 1FM/10X25CC

