



TL Mini Blacklight Blue

TL 4W BLB 1FM/10X25CC

Эта миниатюрная лампа TL (диаметр трубки 16 мм) сделана из голубого (темно-голубого) стекла для черного света, которое пропускает ультрафиолетовое излучение, но практически не пропускает видимый свет. Это идеальное решение для быстрого обнаружения материалов, отражающих ультрафиолет. Эта лампа особенно полезна для тестирования, проверки и анализа в различных промышленных отраслях, например, в криминологии, филателии и медицине. Кроме того, она применяется для создания спецэффектов в индустрии развлечений, например, в ночных клубах и театрах.

Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

Данные о продукции


Общая информация	
Цоколь	G5
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	8 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	108 [08 lead free glass]
Обозначение цвета	Blacklight Blue
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	4,5 В
Ток лампы (ном.)	0,170 А
Напряжение (ном.)	29 Вт

Напряжение (ном.)	29 Вт
Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T5
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TL 4W BLB 1FM/10X25CC
Полное название продукта	TL 4W BLB 1FM/10X25CC
Полный код продукта	871150095101427
Код заказа	928000010803
Материал № (12NC)	928000010803
Нумератор — количество на упаковку	1

TL Mini Blacklight Blue


EAN/UPC — продукт/короб	8711500951014
Нумератор — упаковок на внешний короб	250
EAN/UPC — короб	8711500951007

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 4W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	135,9 mm	143,0 mm	140,6 mm	150,1 mm

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TL 4W BLB 1FM/10X25CC

