



Purificação de ar e água Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5
Vida útil (Nom.)	6.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	TUV
Designação da cor	- [Não especificado]
Depreciação na vida útil	25 %
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	4,5 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,17 A
Tensão (Nom.)	29 V


Tensão (Nom.)	29 V
Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T16
Aprovação e aplicação	
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
UV	
Radiação UV-C às 100 h	0,9 W
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	TUV 4W FAM/10X25BOX
Nome do produto completo	TUV 4W FAM/10X25BOX

Purificação de ar e água Mini

Código do produto completo	871150063872427
Código de encomenda	63872427
N.º material (12NC)	928000104013
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500638724


Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC – Caso	8711500638748

Desenho dimensional



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour – TUV 4W FAM/10X25BOX

