



TUV TL Mini

TUV 4W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini-ljuskällor är smala UV-C-ljuskällor med dubbel fattning. Ljuskällans diameter på 16 mm möjliggör en liten systemkonstruktion och designflexibilitet. TUV TL Mini-ljuskällor erbjuder nästan konstant UV-effekt under hela deras livslängd, för maximal säkerhet vid desinficering och hög systemeffektivitet.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.
- FARA: Riskgrupp 3 ultraviolett produkt. Dessa ljuskällor avger UV-strålning med hög effekt som kan orsaka allvarliga skador på hud och ögon. Undvik att exponera ögon och hud för oskyddad produkt. Använd endast i en sluten miljö som skyddar användare från strålningen.

Produktdata


Allmän information		Mekanik och armaturhus	
Socket	G5	Lampform	T16 [T 16 mm]
Livslängd (nom)	6 000 h	Användning och godkännande	
Ljusteknik		Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	4,4 mg
Färgkod	TUV	UV	
Färgbeteckning	- [E] specificerad]	UV-C-strålning vid 100 tim	0,9 W
Nedgång efter användbar livslängd	25 %	Produktdata	
Drift och elektricitet		Beställningsproduktnamn	TUV 4W FAM/10X25BOX
Effektförbrukning	4,5 W	Fullständigt produktnamn	TUV 4W FAM/10X25BOX
Lampström (nom)	0,17 A	Full EOC	871150063872427
Spänning (nom)	29 V	Beställningsnummer	928000104013
Spänning (nom)	29 V	Materialnummer (12NC)	928000104013

TUV TL Mini

SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500638724
Räknare – antal förpackningar per kartong	250


EAN/UPC – Hölje	8711500638748
-----------------	---------------

Måttskiss



Product	D	C
TUV 4W FAM/10X25BOX	16 mm	150,1 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – TUV 4W FAM/10X25BOX

