



Actinic Μαύρου Φωτός

Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

Με βελτιστοποιημένο φάσμα που αντιστοιχεί στην ευαισθησία των ματιών της μύγας, οι λαμπτήρες Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S και PL-L είναι ιδανικοί στο να προσελκύουν τα έντομα. Πρακτικά, έχουν μηδενικές εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας UV-B και, κατά συνέπεια, είναι απολύτως ασφαλείς. Επιπλέον, με την πλέον χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο στον τομέα και χωρίς να περιέχουν καθόλου μόλυβδο (100%), οι λαμπτήρες αυτοί αντιπροσωπεύουν μια εξαιρετική οικολογική επιλογή. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα μιας ευρείας γκάμας σχεδίων (ευθύγραμμο (T5, T8, T12), κυκλικό (TL-E) και μικρού μεγέθους (PL-S/PL-L)) και τιμών ισχύος σας επιτρέπει να υλοποιήσετε κάθε είδους σχεδίαση για τις ηλεκτρονικές μυγοπαγίδες σας.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες			
Βάση-κάλυμμα	G5	Μείωση UV στις 500 ώρες	17 %
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	10.000 h	Μείωση UV στις 8000 ώρες	60 %
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	5.000 h	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Κατανάλωση ενέργειας	6 W
Κωδικός χρώματος	10	Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,16 A
Ανάθεση χρωμάτων	Actinic	Τάση (ονομ.)	42 V
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	222	Τάση (ονομ.)	42 V
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	210	Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλημα	
Μείωση UV στις 1000 ώρες	25 %	Σχήμα λαμπτήρα	T16 [T 16 mm]
Μείωση UV στις 2000 ώρες	35 %		
Μείωση UV στις 5000 ώρες	50 %		

Actinic Μαύρου Φωτός

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg
UV	
Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC)	1,4 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
Πλήρες όνομα προϊόντος	Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC
Full EOC	871150026039027


Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL6W/10
Κωδικός παραγγελίας	26039027
Αρ. υλικού (12NC)	928000501030
Τοπικός κωδικός	TL6W/10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500260390
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8711500260413

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 6W/10 1FM/10X25CC

