



TL-Mini Enkelfärg



TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX

Denna TL-miniljuskälla (rördiameter 16 mm) är en ljuskälla med små mått, vilket gör det möjligt att minimera systemen och den ger möjlighet till drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där utrymmet är begränsat men där färgåtergivning och effektivitet inte är de viktigaste faktorerna, t ex. orienteringspunkter, skyltbelysning och nödbelysning.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en ljuskälla går sönder. Om en ljuskälla går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information		Lampström (nom)	
Sockel	G5	0,160 A	
Mätreferens för ljusflöde	Sphere	Spänning (nom)	
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h	42 V	
Ljusteknik		Spänning (nom)	
Färgkod	33-640	42 V	
Ljusflöde	260 lm	Styrenheter och dimring	
Färgbeteckning	Kallvit (CW)	Dimbar	
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,38	Ja	
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,38	Mekanik och armaturhus	
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K	Lampform	
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	43 lm/W	T5 [16 mm (T5)]	
Färgåtergivningsindex	59	Användning och godkännande	
Drift och elektricitet		Energieffektivitetsklass	
Effektförbrukning		G	
		Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	
		2,5 mg	
		Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	
		4,4 mg	
		Energiförbrukning kWh/1 000 tim	
		6 kWh	
		EPREL-registreringsnummer	
		423488	


TL-Mini Enkelfärg

Produktdata

Beställningsproduktnamn	TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX
Fullständigt produktnamn	TL Mini 6W/33-640 na FAM/10X25BOX
Full EOC	871150071583827
Beskrivning av lokal kod	8344104
Beställningsnummer	71583827
Materialnummer (12NC)	928000503340


Lokal kod	8344104
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500715838
Räknare – antal förpackningar per kartong	250
EAN/UPC – Hölje	8711500715852

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 6W/33-640 FAM/ 10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 6W/33-640 FAM/10X25BOX

