



TL Mini Blacklight Blue

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

Tento miniaturní světelný zdroj TL (průměr trubice 16 mm) je vyroben z tmavě modrého skla, které propouští UV-A záření, ale vyzařuje pouze minimum viditelného světla. Jedná se o skvělé řešení pro rychlou detekci UV reflexních materiálů. Používá se zejména pro testování, inspekci a analýzu v různých průmyslových odvětvích, tj. kriminologii, filatelii a medicíně. Navíc se používá k vytvoření speciálních efektů v zábavním průmyslu, např. v nočních klubech a divadlech.

Varování a bezpečnost


- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace		Mechanické a materiály	
Patice krytky	G5	Tvar žárovky	T5
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	8 000 h		
Světelně technické		Označení a balení	
Kód barvy	108 [08 lead free glass]	Objednací název produktu	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Barevné konstrukce	Blacklight Blue	Celý název výrobku	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Provozní a elektrické		Full EOC	871150095098727
Spotřeba energie	6,0 W	Objednací kód	95098727
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A	Číslo materiálu (12NC)	928000510803
Napětí (jmen.)	42 V	Místní kód	TL6108
Napětí (jmen.)	42 V	Číslování SAP – počet v balení	1
		EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500950987
		Číslování SAP – balení v krabici	250
		Pouzdro – EAN/UPC	8711500950970


TL Mini Blacklight Blue

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - TL 6W BLB 1FM/10X25CC

