



Mustavalolamppu TL Mini

TL 6W BLB 1FM/10X25CC

TL Miniature -loistelamppu (putken halkaisija 16 mm) on valmistettu ultraviolettin sinisestä (tummansininen) lasista, joka lähettää UV-A-säteilyä, mutta tuottaa vain hyvin vähän näkyvää valoa. Sillä voi tarkistaa nopeasti UV-valoa heijastavat materiaalit. Sitä käytetään erityisesti monilla eri aloilla testaamisessa, tarkistuksessa ja analysoinnissa (esim. kriminologiassa, filateliassa ja lääketieteessä). Lisäksi sillä voidaan luoda erikoistehosteita viihdeteollisuudessa, kuten yökerhoissa ja teattereissa.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	8 000 tuntia
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	108 [08 lead free glass]
Värimerkki	Blacklight Blue
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	6,0 W
Lampun virta (nim.)	0,170 A
Jännite (nim.)	42 V


Jännite (nim.)	42 V
Mekaaniset tiedot ja runko	
Hehkulampun muoto	T5
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Koko tuotenimi	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
Full EOC	871150095098727
Paikallisen koodin kuvaus	4922951
Tilauskoodi	928000510803
Tuotekoodi (12NC)	928000510803
Paikallinen koodi	4922951

Mustavalolamppu TL Mini

SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500950987
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	250


EAN/UPC – laatikko	8711500950970
--------------------	---------------

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – TL 6W BLB 1FM/10X25CC

