



# "Blacklight Blue" TL Mini

## TL 6W BLB 1FM/10X25CC

TL-mini (rördiameter på 16 mm) är tillverkad av mörkblått glas som sänder UV-A-strålning, men bara genererar minimalt med synligt ljus. Det är den perfekta lösningen för detektering av UV-reflekterande material. Används speciellt för testning, inspektion och analys inom olika branscher, till exempel kriminologi, filateli och medicin. Används även till specialeffekter på till exempel nattklubbar och teatrar.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [ G5]
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8000 h

Ljusteknik	
Färgkod	108 [ 08 blyfritt glas]
Färgbeteckning	Blacklight Blue
LLMF 2 000 tim specificerat	20 %
LLMF 6 000 tim specificerat	30 %

Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	6.0 W
Lampström (nom)	0,170 A
Spänning (nom)	42 V

UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,25 %


  

Produktdata	
Fullständig produktkod	871150095098727
Beställningsproduktnamn	TL 6W BLB 1FM/10X25CC
EAN/UPC – Produkt	8711500950987
Beställningsnummer	95098727
E-nummer	8348662
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	250
Materialnummer (12NC)	928000510803
Nettovikt (stycke)	24,700 g

### Varning och Säkerhet

## "Blacklight Blue" TL Mini


### Måttskiss




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 6W BLB 1FM/10X25CC	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

TL 6W/108

### Fotometriska data



LDPB\_TLBMINI\_108-Spectral power distribution B/W



Ljusfärg /108

