



MASTER TL Mini super 80



MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC

Esta lâmpada TL miniaturizada (diâmetro do tubo de 16 mm) é uma lâmpada de pequenas dimensões, o que permite a miniaturização do sistema e oferece a possibilidade de funcionamento com alimentação CC de baixa tensão. É ideal para aplicações em que é necessária uma melhor composição de cores e eficiência (do que com lâmpadas standard), mas em que o espaço é limitado, como, por exemplo, iluminação de átrios e escadas em edifícios de apartamentos, iluminação integrada em mobiliário, espelhos e armários, iluminação de sinalização e de emergência.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Referência de medição de fluxo	Sphere
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	10.000 h
Caraterísticas técnicas da luz	
Código da cor	840 [CCT of 4000K]
Fluxo Luminoso	310 lm
Designação da cor	Branco frio (CW)
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	0,38
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	0,38
Temperatura de cor correlacionada	4000 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	53 lm/W

Color rendering index (CRI)	82
Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Consumo de Energia	6,0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,160 A
Tensão (Nom.)	42 V
Tensão (Nom.)	42 V
Controlos e regulação	
Regulável	Sim


MASTER TL Mini super 80

Características mecânicas e compartimento	
Formato da lâmpada	T5 [16 mm (T5)]
Aprovação e aplicação	
Classe de Eficiência Energética	G
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Máx.)	2,5 mg
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	3,0 mg
Consumo de energia kWh/1000 h	6 kWh
Número de registo EPREL	423489

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX


Nome do produto completo	MASTER TL Mini Super 80 6W/840 1FM/10X25CC
Código do produto completo	871150089342027
Código de encomenda	89342027
N.º material (12NC)	928000584050
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8711500893420
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
EAN/UPC – Caso	8711500893444

Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	212,1 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 6W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini super 80

