



Actinic BL

Actinic BL TL 11W/10

Трубчатые ртутные люминесцентные лампы низкого давления

Данные о продукции


| Общая информация | |
|---|--------------|
| Цоколь | G5 [G5] |
| Основная область применения | Insect traps |
| Срок эксплуатации (ном.) | 2000 h |
| Технические характеристики освещения | |
| Код цвета | 10 |
| Обозначение цвета | Actinic |
| Координата цветности X (ном.) | 230 |
| Координата цветности Y (ном.) | 230 |
| Снижение светового потока после 500 ч | 30 % |
| Снижение светового потока после 1000 ч | 40 % |
| Снижение светового потока после 500 ч | 45 % |
| Эксплуатационные и электрические характеристики | |
| Power (Rated) (Nom) | 11.5 W |
| Ток лампы (ном.) | 0,400 A |
| Напряжение (ном.) | 34 V |

Предупреждение и условия безопасности

| Соответствие требованиям и область применения | |
|---|----------------------|
| Содержание ртути (Hg) (ном.) | 4,4 mg |
| УФ-излучение | |
| УФ-В/УФ-А (МЭК) | 0,2 % |
| Излучение УФ-А 100 ч (МЭК) | 2,0 W |
| Данные об изделии | |
| Полный код продукта | 871150095145827 |
| Название продукта для заказа | Actinic BL TL 11W/10 |
| EAN/UPC — продукт | 8711500951458 |
| Код заказа | 928000601030 |
| Нумератор — количество на упаковку | 1 |
| Нумератор — упаковок на внешний короб | 250 |
| Материал № (12NC) | 928000601030 |
| Вес нетто (шт.) | 21,000 g |

Actinic BL

Чертеж размеров




Product

Actinic BL TL 11W/10

TL 11W/10

Фотометрические данные



Цвет излучения /10

Цвет излучения /10

