



TUV TL Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX

Niskoprężna rtęciowa lampa wyladowcza

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.


Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Trwałość użytkowa (Nom)	9 000 h
Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	TUV
Oznaczenie koloru	- [Brak danych]
Spadek strumienia świetlnego w czasie trwałości użytkowej	20 %
Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	6 W
Lamp Current (Nom)	0,16 A
Napięcie (Nom)	42 V
Napięcie (Nom)	42 V
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T16 [T 16 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg
UV	
Promieniowanie UV-C: 100 hr	1,9 W
Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	TUV 6W FAM/10X25BOX
Pełna nazwa produktu	TUV 6W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150062364527
Kod zamówienia	62364527
Materiał Nr (12NC)	928000704013
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500623645
Numerator - Packs per outer box	250
EAN/UPC - Opakowanie	8711500623669


TUV TL Mini

Rysunki techniczne



Product	D	C
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - TUV 6W FAM/10X25BOX

