



Purificação de ar e água Mini

TUV 6W FAM/10X25BOX

As lâmpadas TUV TL Mini são lâmpadas UVC (germicidas) estreitas de extremidade dupla utilizadas em unidades residenciais de desinfecção de água e ar. O pequeno diâmetro de 16 mm da lâmpada permite um design pequeno para o sistema e flexibilidade de design. As lâmpadas TUV TL Mini proporcionam uma emissão UV quase constante ao longo da totalidade da sua vida útil, para segurança máxima da desinfecção e elevada eficácia do sistema.

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	G5 [G5]
Principal aplicação	Disinfection
Vida útil (Nom.)	9000 h
Descrição do sistema	na [-]

Dados técnicos de luminosidade

Código da cor	TUV
Designação da cor	- [Não especificado]
Depreciação na vida útil	20 %

Dados elétricos e de funcionamento

Power (Rated) (Nom)	6 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,16 A
Tensão (Nom.)	42 V

Dados mecânicos e de revestimento

Informações sobre o casquilho	na [-]
-------------------------------	--------

Aprovação e aplicação

Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	4,4 mg
----------------------------------	--------

UV

Radiação UV-C	1,7 W
---------------	-------


Dados do produto

Código do produto completo	871150062364527
Nome de produto da encomenda	TUV 6W FAM/10X25BOX
EAN/UPC – Produto	8711500623645
Código de encomenda	62364527
Local Code	23038
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	250
N.º material (12NC)	928000704013
Peso líquido (Peça)	21,000 g

Purificação de ar e água Mini

Avisos e Segurança

Desenho dimensional



TUV 6W

Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 6W FAM/10X25BOX	16 mm	219,2 mm	216,8 mm	226,3 mm	212,1 mm

Dados fotométricos

