



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S 和 PL-L 光源的光譜經過最佳化，正好符合居家飛蚊的眼睛敏感度，是捕捉蚊蟲的最佳選擇。這類光源幾乎不會發出任何 UV-B，因此絕對安全。更棒的是，這類光源在業界的含汞量最低，而且 100% 無鉛，是極佳的環保選擇。此外，提供的外型尺寸 (直管型 (T5、T8、T12)、環型 (TL-E) 和小型 (PL-S/PL-L)) 和瓦數選擇也相當多元，方便您製作各種款式的捕蚊燈。

安全提示

- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

产品数据


一般資訊		燈具電流 (標稱)		0.145 A
燈座基底	G5 [G5]	電壓 (標稱)	56 V	
壽命 (故障率 50%) (標稱)	10,000 h	電壓 (標稱)	56 V	
可用使用始間 (標稱)	5,000 h			
機械與外罩				
燈泡形狀		T16 [T 16mm]		
認證與應用				
汞 (Hg) 含量 (標稱)		4.4 mg		
UV				
UV-A 輻射 100Hr (IEC)		1.60 W		
產品資料				
下訂產品名稱		Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC		
完整產品名稱		Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC		

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

完整產品代碼	871150026042027
訂單代碼	928001001030
材質 Nr. (12NC)	928001001030
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500260420


分子 - 每一外盒包裝	250
EAN/UPC - 箱	8711500260444

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293 mm	302.5 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

