



Actinic Μαύρου Φωτός

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Με βελτιστοποιημένο φάσμα που αντιστοιχεί στην ευαισθησία των ματιών της μύγας, οι λαμπτήρες Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S και PL-L είναι ιδανικοί στο να προσελκύουν τα έντομα. Πρακτικά, έχουν μηδενικές εκπομπές υπεριώδους ακτινοβολίας UV-B και, κατά συνέπεια, είναι απολύτως ασφαλείς. Επιπλέον, με την πλέον χαμηλή περιεκτικότητα σε υδράργυρο στον τομέα και χωρίς να περιέχουν καθόλου μόλυβδο (100%), οι λαμπτήρες αυτοί αντιπροσωπεύουν μια εξαιρετική οικολογική επιλογή. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα μιας ευρείας γκάμας σχεδίων (ευθύγραμμο (T5, T8, T12), κυκλικό (TL-E) και μικρού μεγέθους (PL-S/PL-L)) και τιμών ισχύος σας επιτρέπει να υλοποιήσετε κάθε είδους σχεδίαση για τις ηλεκτρονικές μυγοπαγίδες σας.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων


Γενικές πληροφορίες		Μείωση UV στις 500 ώρες	
Βάση-κάλυμμα	G5	17 %	
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	10.000 h	Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	5.000 h	Κατανάλωση ενέργειας	7,1 W
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού		Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,145 A
Κωδικός χρώματος	10	Τάση (ονομ.)	56 V
Ανάθεση χρωμάτων	Actinic	Τάση (ονομ.)	56 V
Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)	222	Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)	210	Σχήμα λαμπτήρα	T16
Μείωση UV στις 1000 ώρες	25 %		
Μείωση UV στις 2000 ώρες	35 %		

Actinic Μαύρου Φωτός

Έγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg
UV	
Ακτινοβολία UV-A 100 ώρες (IEC)	1,60 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Πλήρες όνομα προϊόντος	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Full EOC	871150026042027


Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TL8W/10
Κωδικός παραγγελίας	26042027
Αρ. υλικού (12NC)	928001001030
Τοπικός κωδικός	TL8W/10
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
ΕΑΝ/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500260420
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250
ΕΑΝ/UPC - Κιβώπο	8711500260444

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

