



Actinic BL

Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

Niskoprężna świetlówka rtęciowa

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrażać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	G5 [G5]
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10 000 h
Trwałość użytkowa (Nom)	5 000 h

Dane techniczne oświetlenia	
Kod barwy	10
Oznaczenie koloru	Oświetlenie aktyczne
Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	222
Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	210
Spadek strumienia świetlnego UV w czasie 1000 godzin	25 %
Spadek strumienia świetlnego UV w czasie 2000 godzin	35 %
Spadek strumienia świetlnego UV w czasie 500 godzin	17 %

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	7,1 W
Lamp Current (Nom)	0,145 A
Napięcie (Nom)	56 V


Napięcie (Nom)	56 V
Mechanika i korpus	
Kształt bańki	T16 [T 16 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg
UV	
Promieniowanie UV-A 100 Hr (IEC)	1,60 W

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Pełna nazwa produktu	Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC
Full EOC	871150026042027
Kod zamówienia	26042027
Materiał Nr (12NC)	928001001030
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500260420
Numerator - Packs per outer box	250
EAN/UPC - Opakowanie	8711500260444


Actinic BL

Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm

Dane fotometryczne



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 8W/10 1FM/10X25CC

