



TL Mini Standardfarben



TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC

TL Mini ermöglicht mit kleinen Abmessung ein minimalistisches Leuchtendesign und den Betrieb mit Gleichstrom bei niedriger Spannung (Notstrom). Sie ist ideal für Anwendungen geeignet, bei denen Farbwiedergabe und Lichtausbeute eine untergeordnete Rolle spielen, wie Orientierungs-, Signal- und Notbeleuchtung.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	G5 [G5]
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	10'000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Farbcode	33-640
Lichtstrom	380 lm
Lichtfarbe	Kaltweiß (CW)
Farbkoordinate X (Nom)	0.38
Farbkoordinate Y (nom.)	0.38
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	51 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	59


Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	7.1 W
Lampenstrom (Nom)	0.145 A
Spannung (Nom)	56 V
Spannung (Nom)	56 V
Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenform	T5 [16 mm (T5)]
Genehmigung und Anwendung	
Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	2.5 mg

TL Mini Standardfarben

Quecksilbergehalt (Nom)	4.4 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	423491
Produktdaten	
Bestell-Produktname	TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX
Gesamtbezeichnung des Produkts	TL Mini 8W/33-640 1FM/10X25CC
Gesamt-Produktcode	871150070473327


Bestellcode	70473327
Material-Nr. (12NC)	928001003318
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711500704733
Zähler – Pakete pro Außenkarton	250
EAN Umverpackung	8711500718440

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX	16 mm	288.3 mm	295.4 mm	293.0 mm	302.5 mm

Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour – TL Mini 8W/33-640 FAM/10X25BOX

