



TL Mini Standard



TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

Questa lampada TL formato mini (diametro tubo 16 mm) caratterizzata da piccole dimensioni rende possibile la miniaturizzazione dei sistemi e il funzionamento con alimentazione CC a bassa tensione. È ideale per le applicazioni in cui lo spazio è limitato e resa dei colori e efficacia non sono tra i fattori più importanti, come illuminazione d'orientamento, di insegne e di emergenza.

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Dati del prodotto


Informazioni generali			
Attacco	G5	Corrente lampada (Nom)	0,145 A
Riferimento per la misurazione del flusso	Sphere	Tensione (Nom)	56 V
Vita al 50% di guasti (Nom)	10.000 ore	Tensione (Nom)	56 V
Dati tecnici di illuminazione		Controlli e dimmerazione	
Codice colore	54-765	Dimmerabile	Si
Flusso luminoso	335 lm	Meccanica e corpo	
Designazione colore	Cool Daylight	Forma lampadina	T5
Coordinata Y cromaticità (Nom)	0,313	Approvazione e applicazione	
Coordinata cromatica Y (Nom)	0,337	Classe di efficienza energetica	G
Temperatura del colore correlata	6500 K	Contenuto di mercurio (Hg) (Max)	2,5 mg
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	48 lm/W	Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	4,4 mg
Indice di resa cromatica (CRI)	72	Consumo energetico kWh/1000 h	8 kWh
Funzionamento e parte elettrica		Numero di registrazione EPREL	423492
Consumo energetico	7,1 W		

TL Mini Standard

Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX
Nome completo prodotto	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX
Full EOC	87115007162867
Descrizione codice locale	854
Codice d'ordine	71628627
Codice materiale (12NC)	928001005440


Codice locale	854
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500716286
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	250
EAN/UPC - Case	8711500716309

Disegno tecnico



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/54-765 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometrie



Spectral Power Distribution Colour - TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

