



TL Mini Standaardkleuren

TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. De TL Mini is ideaal voor toepassingen in een beperkte ruimte en waar kleurweergave en rendement niet de belangrijkste factoren zijn, zoals in oriëntatie-, reclame- en noodverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h
Systeembeschrijving	N.v.t. [-]
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	54-765
Lichtstroom (nom.)	340 lm
Kleuraanduiding	Koel Daglicht
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	58 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	80 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	70 %
Geassocieerde kleurtemperatuur (nom.)	6200 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	48 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	75
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	7.1 W


Lampstroom (nom.)	0,145 A
Spanning (nom.)	56 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikhoud (Hg) (nom.)	4,4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh
Productgegevens	
Volledige productcode	871150071628627
Productnaam voor bestelling	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500716286
Bestelcode	71628627
Local Code	TL8W54
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnr. (12NC)	928001005440

TL Mini Standaardkleuren

Netto gewicht (per stuk)	27,000 g
ILCOS Code	FD-8/62/2A-E-G5

Waarschuwingen en veiligheid



Maatschets



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/54-765 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL Mini 8W/54-765

Fotometrische gegevens



LDPB_TL-MINI_54-765-Spectral power distribution B/W

