



TL Mini consumer products



TL MINI 8W/827 1PP/10

Finns i flera olika effekttal och färger med måttlig (/33) till god (/827) ljuskvalitet.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [G5]
Mätreferens för ljusflöde	Sphere
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	10 000 h

Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT of 2700K]
Ljusflöde	450 lm
Färgbeteckning	Glödlampsvit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	59 lm/W
Färgåtergivningsindex	82

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	7,1 W
Lampström (nom)	0,145 A
Spänning (nom)	56 V

Spänning (nom)	56 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Lampform	T5 [16 mm (T5)]

Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	2,5 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	8 kWh
EPREL-registreringsnummer	423493


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	TL Mini 8W/827 1PP/10
Fullständigt produktnamn	TL MINI 8W/827 1PP/10
Full EOC	871150062255625

TL Mini consumer products

Beskrivning av lokal kod	8343081
Beställningsnummer	62255625
Materialnummer (12NC)	928001008213
Lokal kod	8343081
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1


EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500622556
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8711500262097

Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/827 1PP/10	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Fotometriska data



Spectral Power Distribution Colour – TL Mini 8W/827 1PP/10

