



MASTER TL Mini 80 kleuren

MASTER TL Mini Super 80 8W/827 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) are vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

Product gegevens


Algemene informatie		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Lampvoet	G5 [G5]	Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	5000 h	Lampstroom (nom.)	0,145 A
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h	Spanning (nom.)	56 V
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	10000 h		
Eisen aan armatuurontwerp		Regelsystemen en Dimmers	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]	Dimbaar	Ja
Lichtstroom (nom.)	470 lm		
Kleuraanduiding	Gloeilamp wit	Goedkeuring en Toepassing	
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	71 %	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	85 %	Kwikhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	77 %	Energieverbruik kWh/1000 uur	8 kWh
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K		
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	59 lm/W	Productgegevens	
Kleurweergave-index (nom.)	82	Volledige productcode	871150070474027
		Productnaam voor bestelling	MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/10X25BOX
		EAN/UPC - Product	8711500704740

MASTER TL Mini 80 kleuren

Bestelcode	70474027
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
Materiaalnr. (12NC)	928001008250

Netto gewicht (per stuk)	27,000 g
ILCOS Code	FD-8/27/1B-E-G5

Maatschets




Product


MASTER TL Mini Super 80 8W/827 FAM/10X25BOX

TL 8W/827

Fotometrische gegevens



LDPB_TL8MINI_827-Spectral power distribution B/W



LDPO_TL8MINI_827-Spectral power distribution Colour

