



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16 mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Sopii käyttökohteisiin, joissa tarvitaan parempaa värintoistoa ja tehokkuutta (verrattuna Standard Colors -lamppuihin) ja joissa tilaa on rajoitetusti. Näitä ovat esimerkiksi aulat, kerrostalojen porraskäytävät, huonekalujen, peilien ja kaappien kiinteä valaistus, kyltit ja turvavalistus.

Rajoitukset ja turvallisuus

- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Tuotetiedot


Yleistä tietoa		Värintoistoindeksi (CRI)	
Kanta	G5	82	
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere		
Käyttöikä, vikaantumisprosentti 50 % (nim.)	10 000 tuntia		
Valaistuksen tekniset tiedot		Käyttö- ja sähkö tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]	Virrankulutus	7,1 W
Valovirta	450 lm	Lampun virta (nim.)	0,145 A
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)	Jännite (nim.)	56 V
Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	0,38	Jännite (nim.)	56 V
Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	0,38		
Vastaava värlämpötila (nim.)	4000 K	Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	59 lm/W	Himmennettävä	Kyllä
		Mekaaniset tiedot ja runko	
		Hehkulampun muoto	T5 [16 mm (T5)]

MASTER TL Mini Super 80

Merkinnät ja luokitukset	
Energiatehokkuusluokka	G
Elohopeapitoisuus (Hg) (suurin)	2,5 mg
Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	3,0 mg
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh
EPREL-rekisteröintinumero	423496
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX
Koko tuotenimi	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/ 10X25CC


Full EOC	87115007164227
Paikallisen koodin kuvaus	4922365
Tilauskoodi	71642227
Tuotekoodi (12NC)	928001008450
Paikallinen koodi	4922365
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8711500716422
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	250
EAN/UPC – laatikko	8711500716446

Mittapiirros



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/840 FAM/ 10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

Valonjakotiedot



Spectral Power Distribution Colour – MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX

MASTER TL Mini Super 80

