



MASTER TL Mini Super 80



MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC

Tento svetelný zdroj TL Miniature (s priemerom trubice 16 mm) má malé rozmery umožňujúce miniaturizáciu celého systému a ponúka možnosť prevádzky s nízkonapäťovým zdrojom jednosmerného prúdu. Je ideálny na použitie v prostredí vyžadujúcom lepšie podanie farieb a vyššiu účinnosť (v porovnaní so štandardnými farbami), a kde je obmedzený priestor, napríklad na osvetlenie chodieb a schodísk v bytových domoch, osvetlenie zabudované do nábytku, osvetlenie zrkadiel či kuchynskej linky, osvetlenie nápisov a núdzové osvetlenie.

Varovanie a ochrana

- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Údaje o produkte


Všeobecné informácie	
Pätica	G5
Referenčný svetelný tok	Sphere
Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)	10 000 h
Svetelné technické	
Kód farby	840 [CCT of 4000K]
Svetelný tok	450 lm
Označenie farby	Studená biela (CW)
Chromatická súradnica X (nom.)	0,38
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,38
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	4000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	59 lm/W

Index podania farieb (CRI)	82
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	7,1 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,145 A
Napätie (nom.)	56 V
Napätie (nom.)	56 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno


MASTER TL Mini Super 80

Mechanické časti a teleso	
Tvar žiarovky	T5 [16 mm (T5)]
Schválenie a použitie	
Trieda energetickej účinnosti	G
Obsah ortuti (Hg) (max.)	2,5 mg
Obsah ortuti (Hg) (nom.)	3,0 mg
Spotreba energie kWh/1 000 h	8 kWh
Registračné číslo EPREL	423496
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX

Rozmerový obrázok



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX

Úplný názov produktu	MASTER TL Mini Super 80 8W/840 1FM/10X25CC
Úplný kód produktu	871150071642227
Objednávkový kód	71642227
Č. materiálu (12NC)	928001008450
Miestny objednávkový kód	TL884
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500716422
Čitateľ – počet balení v krabici	250
EAN/UPC – balenie	8711500716446

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 8W/840 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

MASTER TL Mini Super 80

