



TUV TL Mini

TUV 8W FAM/10X25BOX

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G5 [G5]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	11000 h
Описание системы	na [-]

Технические характеристики освещения

Код цвета	TUV
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	15 %

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	8 W
Ток лампы (ном.)	0,15 A
Напряжение (ном.)	56 V

Механические компоненты и корпус

Информация о цоколе	na [-]
---------------------	--------

Предупреждение и условия безопасности

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	4,4 mg

УФ-излучение


Излучение УФ-С	2,4 W
----------------	-------

Данные об изделии

Полный код продукта	871150062368327
Название продукта для заказа	TUV 8W FAM/10X25BOX
EAN/UPC — продукт	8711500623683
Код заказа	928001104013
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	250
Материал № (12NC)	928001104013
Вес нетто (шт.)	25,300 g

TUV TL Mini

Чертеж размеров



Product	D (max)	B (max)	B (min)	C (max)	A (max)
TUV 8W FAM/10X25BOX	16 mm	295,4 mm	293 mm	302,5 mm	288,3 mm

TUV 8W

Фотометрические данные

