



TL Mini consumer products



TL MINI 13W/827 1PP/10

De leveres i versioner med forskelligt wattforbrug og i forskellige farver med moderat (/33) til god (/827) lyskvalitet.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5 [G5]
Lysstrømsmålingsreference	Sphere
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8.000 t
Lysteknisk	
Farvekode	827 [CCT of 2700K]
Lysstrøm	1.000 lm
Farvebetegnelse	Glødepære, hvid
Kromaticitetskoordinat X (nom.)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	0,42
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2700 K
Lyseffekt (nominel) (nom.)	77 lm/W
Farvegengivelsesindeks (CRI)	82
Drift og el	
Strømforbrug	13,1 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A


Spænding (nom.)	90 V
Spænding (nom.)	90 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildeform	T5 [16 mm (T5)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	G
Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	2,5 mg
Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
EPREL-registreringsnummer	423500
Produktdata	
Ordreprodukt navn	TL Mini 13W/827 1PP/10

TL Mini consumer products

Det fulde produktnavn	TL MINI 13W/827 1PP/10
Full EOC	871150062257025
Beskrivelse af lokal kode	2051002152
Ordrekode	62257025
Materialenr. (12NC)	928001508213
Lokal ordrekode	2051002152


SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500622570
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8711500262127

Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 13W/827 1PP/10	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

Fotometriske data



Spectral Power Distribution Colour – TL Mini 13W/827 1PP/10

