



# MASTER TL Mini Super 80

## MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

TL-mini (rördiameter 16 mm) är en väldigt liten ljuskälla som möjliggör minimering av systemet, samt drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där bättre färgåtergivning och effektivitet (jämfört med standardfärger) krävs och där utrymmet är begränsat, t ex hallar, trapphusbelysning i flerbostadshus, belysning inbyggd i möbler, speglar och skåp, skyltbelysning och nödbelysning.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5 [ G5]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	4000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	8000 h
Ljusteknik	
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	1000 lm
Färgbeteckning	Glödljusvit
Bibehållet ljusflöde 10 000 tim (nom)	71 %
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	90 %
Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)	77 %
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	82
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	13.0 W


Lampström (nom)	0,170 A
Spänning (nom)	90 V
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150070476427
Beställningsproduktnamn	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500704764
Beställningsnummer	70476427
E-nummer	8343662
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	250

# MASTER TL Mini Super 80

Materialnummer (12NC)	928001508250
Nettovikt (stykke)	40,200 g
ILCOS kod	FD-13/27/1B-E-G5

## Varning och Säkerhet

## Måttskiss





## Product

MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX

## TL 13W/827

## Fotometriska data



## Ljulfärg /827

## Ljulfärg /827

