



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

TL-mini (rördiameter 16 mm) är en väldigt liten ljuskälla som möjliggör minimering av systemet, samt drift med lågvolts likström. Den är utmärkt för användningsområden där bättre färgåtergivning och effektivitet (jämfört med standardfärger) krävs och där utrymmet är begränsat, t ex hallar, trapphusbelysning i flerbostadshus, belysning inbyggd i möbler, speglar och skåp, skyltbelysning och nödbelysning.

Produktdata

Allmän information

Socket	G5 [G5]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	4000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	8000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	8000 h

Ljusteknik

Färgkod	830 [CCT av 3 000 K]
Ljusflöde (nom)	1000 lm
Färgbeteckning	Varmvit (WW)
Bibehållet ljusflöde 10 000 tim (nom)	71 %
Bibehållet ljusflöde 2 000 tim (nom)	90 %
Bibehållet ljusflöde 5 000 tim (nom)	77 %
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	77 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	85

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	13.0 W
Lampström (nom)	0,170 A

Spänning (nom)	90 V
----------------	------

Styrenheter och dimring

Dimbara	Ja
---------	----

Användning och godkännande

Energieffektivitetsetikett (EEL)	A
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	3,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	14 kWh

Produktdata


Fullständig produktkod	871150071681127
Beställningsproduktnamn	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – Produkt	8711500716811
Beställningsnummer	71681127
E-nummer	8343664
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	250
Materialnummer (12NC)	928001508350

MASTER TL Mini Super 80

Nettovikt (stykke)	40,200 g
ILCOS kod	FD-13/30/1B-E-G5

Varning och Säkerhet

Måttskiss




Product

MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX

TL 13W/830

Fotometriska data



Ljutfärg /830

Ljutfärg /830

