

# PHILIPS

## Lighting



# MASTER TL Mini Super 80



## MASTER TL Mini Super 80 13W/840 1FM/10X25CC

Αυτός ο μίνι λαμπτήρας TL (διάμετρος σωλήνα 16 mm) έχει μικρές διαστάσεις, γεγονός που κάνει δυνατή την ελαχιστοποίηση των διαστάσεων ενός συστήματος και προσφέρει τη δυνατότητα λειτουργίας με τροφοδοσία DC χαμηλής τάσης. Είναι ιδανικός για εφαρμογές στις οποίες απαιτείται καλύτερη απόδοση χρωμάτων και απόδοση (από τα κοινά χρώματα) και σε περιορισμένους χώρους, π.χ. αίθουσες, φωτισμός κλιμακοστασίου σε πολυκατοικίες, φωτισμός ενσωματωμένος σε έπιπλα, καθρέπτες και ντουλάπια, φωτισμός σήμανσης και έκτακτης ανάγκης.

### Προειδοποίηση & ασφάλεια

• Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Αναφορά μέτρησης φωτεινής ροής	Sphere
Διάρκεια ζωής στο 50% αστοχίας (ονομ.)	8.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	840 [CCT of 4000K]
Φωτεινή ροή	1.000 lm
Ανάθεση χρωμάτων	Ψυχρό λευκό (CW)
Συντεταγμένη χρωματικότητα X (ονομ.)	0,38
Συντεταγμένη χρωματικότητα Y (ονομ.)	0,38
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	4000 K

Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	77 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	82
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	13,1 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,170 A
Τάση (ονομ.)	90 V
Τάση (ονομ.)	90 V
Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι

# MASTER TL Mini Super 80

## Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα

Σχήμα λαμπτήρα T5

## Έγκριση και Εφαρμογή


Κλάση ενεργειακής απόδοσης G  
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.) 2,5 mg  
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) 3,0 mg  
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες 14 kWh  
Αρ. εγγραφής EPREL 423503

## Στοιχεία προϊόντος

Όνομα παραγωγίας προϊόντος MST TL Mini 13W/840 FAM/  
10X25BOX


Πλήρες όνομα προϊόντος MASTER TL Mini Super 80 13W/840  
1FM/10X25CC  
Full EOC 871150071685927  
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B TL13W/840  
Κωδικός παραγωγίας 71685927  
Αρ. υλικού (12NC) 928001508450  
Τοπικός κωδικός TL13W/840  
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία 1  
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη 8711500716859  
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί 250  
EAN/UPC - Κιβώτιο 8711500716873

## Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MST TL Mini 13W/840 FAM/ 10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

## Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - MST TL Mini 13W/840 FAM/10X25BOX

## MASTER TL Mini Super 80

