



TUV TL Mini

TUV 11W FAM/10X25BOX

TUV TL Mini lamps are slim double-ended UVC (germicidal) lamps used in residential water and air disinfection units. The small 16 mm diameter of the lamp allows for a small system design and design flexibility. TUV TL Mini lamps offer almost constant UV output over their complete lifetime, for maximum security of disinfection and high system efficacy.

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

Δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	G5
Ωφέλιμη διάρκεια ζωής (ονομ.)	9.000 h
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Κωδικός χρώματος	TUV
Ανάθεση χρωμάτων	- [Δεν καθορίζεται]
Μείωση στην ωφέλιμη διάρκεια ζωής	15 %
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	11,5 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,4 A
Τάση (ονομ.)	34 V
Τάση (ονομ.)	34 V


Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Σχήμα λαμπτήρα	T16
Εγκριση και Εφαρμογή	
Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.)	4,4 mg
UV	
Ακτινοβολία UV-C στις 100 ώρες	2,6 W
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	TUV 11W FAM/10X25BOX
Πλήρες όνομα προϊόντος	TUV 11W FAM/10X25BOX
Full EOC	871150055965427
Υπολογισμένη περιγραφή τοπικού κωδικού B2B	TUV11W
Κωδικός παραγωγέας	55965427
Αρ. υλικού (12NC)	928002204013
Τοπικός κωδικός	TUV11W

TUV TL Mini

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8711500559654
Αριθμητής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	250


EAN/UPC - Κιβώπο	8711500559715
------------------	---------------

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D	C
TUV 11W FAM/10X25BOX	16 mm	226,3 mm

Φωτομετρικά δεδομένα



Spectral Power Distribution Colour - TUV 11W FAM/10X25BOX

