



Médicas UVA TL/TL-D

TL 20W/52 SLV/25

Ao emitirem luz quase inteiramente na largura de banda entre 400 e 500 nm, as lâmpadas Medical Therapy Jaundice TL/TL-D /52 não possuem radiação na faixa de frequência de onda curta UVB. They are therefore ideal for treating new born babies suffering from hyperbilirubinemia (neonatal jaundice) and Crigler-Najjar Syndrome (CNS). Moreover, the bandwidth of these lamps peak at the most effective treatment wavelength of 450 nm. This highly efficacious phototherapy treatment has eliminated the need for blood transfusions in almost all jaundiced infants.

Avisos e Segurança

- É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

Dados do produto


| Informações gerais | | Tensão (Nom.) | |
|--|---------------------------------|---|------------------|
| Casquilho | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | 59 V |
| Vida útil até 50% de falhas (Nom.) | 9.000 h | Tensão (Nom.) | 59 V |
| Vida útil (Nom.) | 2.000 h | Controlos e regulação | |
| Caraterísticas técnicas da luz | | Regulável | Não |
| Código da cor | 52 | Características mecânicas e compartimento | |
| Fluxo Luminoso | 318 lm | Formato da lâmpada | T38 |
| Coordenada X de cromaticidade (Nom.) | 154 | Aprovação e aplicação | |
| Coordenada Y de cromaticidade (Nom.) | 69 | Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.) | 8,0 mg |
| Funcionamento e caraterísticas elétricas | | Dados do produto | |
| Consumo de Energia | 19,3 W | Nome de produto da encomenda | TL 20W/52 SLV/25 |
| Corrente de lâmpada (Nom.) | 0,36 A | | |

Médicas UVA TL/TL-D

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Nome do produto completo | TL 20W/52 SLV/25 |
| Código do produto completo | 871150064302540 |
| Código de encomenda | 64302540 |
| N.º material (12NC) | 928003505203 |
| Código de encomenda local | 29327 |
| Numerador – Quantidade por embalagem | 1 |


| | |
|---|---------------|
| EAN/UPC – Produto/caixa | 8711500643025 |
| Numerador – Embalagens por caixa exterior | 25 |
| EAN/UPC – Caso | 8711500643032 |

Desenho dimensional



| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| TL 20W/52 SLV/25 | 40,5 mm | 589,8 mm | 596,9 mm | 594,5 mm | 604 mm |

Dados fotométricos



Spectral Power Distribution Colour - TL 20W/52 SLV/25

