



Super Actinic /03

TL-K 40W UVA-1

Трубчатые ртутные газоразрядные лампы низкого давления

Предупреждение и условия безопасности

· Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.


Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	2 000 часов
Срок эксплуатации (ном.)	2 000 часов
Технические характеристики освещения	
Код цвета	10-R
Обозначение цвета	Ультрафиолетовый А
Координата цветности X (ном.)	220
Координата цветности Y (ном.)	200
Снижение УФ-потока после 1000 ч	20 %
Снижение УФ-потока после 2000 ч	30 %
Снижение УФ-потока после 500 ч	10 %
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Энергопотребление	40,5 В
Ток лампы (ном.)	0,86 А
Напряжение (ном.)	50 Вт
Напряжение (ном.)	50 Вт

Механические компоненты и корпус	
Форма колбы	T38 [T 38 мм]
УФ-излучение	
Излучение УФ-А 0 ч (МЭК)	8,0 В
Излучение УФ-А 100 ч (МЭК)	7,4 В
Данные об изделии	
Название продукта для заказа	TL-K 40W UVA-1
Полное название продукта	TL-K 40W UVA-1
Полный код продукта	871150061223640
Код заказа	928004101029
Материал № (12NC)	928004101029
Нумератор — количество на упаковку	1
EAN/UPC — продукт/короб	8711500612236
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
EAN/UPC — короб	8711500612243


Super Actinic /03

Чертеж размеров



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-K 40W UVA-1	40,5 мм	589,8 мм	596,9 мм	594,5 мм	604 мм

Фотометрические данные



Spectral Power Distribution Colour - TL-K 40W UVA-1

