



Flexo Print

Actinic BL TL-K 40W/10-R

Lysrör

Produktdata

Allmän information

Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Användningsområde	Insect traps
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	2000 h
Livslängd (nom)	2000 h

Ljusteknik

Färgkod	10-R
Färgbeteckning	UV-A
Kromaticitetskoordinat X (nom)	220
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	200
Ljusnedgång efter 500 timmar	10 %
Ljusnedgång efter 1 000 timmar	20 %
UV-nedgång efter 2 000 tim	30 %

Drift och elektricitet

Power (Rated) (Nom)	40.5 W
Lampström (nom)	0,86 A

Spänning (nom)	50 V
----------------	------

UV

UV-B/UV-A (IEC)	0,1 %
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	7,4 W
UV-A-strålning 0 tim (IEC)	8,0 W


Produktdata

Fullständig produktkod	871150061223640
Beställningsproduktnamn	Actinic BL TL-K 40W/10-R
EAN/UPC – Produkt	8711500612236
Beställningsnummer	61223640
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928004101029
Nettovikt (stycke)	156,000 g

Varning och Säkerhet

Flexo Print

Måttskiss





Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
Actinic BL TL-K 40W/10-	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604 mm

R

TL-K 40W/10-R UVA-1

Fotometriska data



XDPB_XUVATLK_10-R-Spectral power distribution B/W

Ljuskfärg /10-R

