



Flexo Print

TL 80W/10-R SLV/25

Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Hauptanwendungsgebiet	Reprographie (R)
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom)	1000 h
Nutzlebensdauer (Nom)	1000 h

Lichttechnische Daten	
Farbcode	10-R
Lichtfarbe	Ultra Violet A
Farbkoordinate X (Nom)	222
Farbkoordinate Y (Nom)	210
Strahlungsrückgang nach 500 Stunden	10 %
Strahlungsrückgang nach 1000 Stunden	20 %
UV-Strahlungsrückgang nach 2000 Stunden	30 %

Elektrische Kenndaten	
Power (Rated) (Nom)	80 W
Lampenstrom (Nom)	0,83 A
Spannung (Nom)	110 V

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Quecksilbergehalt (Nom)	13,0 mg


UV-Beständigkeit	
UV-A/UV-B (IEC)	0,1%
UV-A-Strahlung 100 Std. (IEC)	20,5 W

Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871150061262540
Bestell-Produktname	TL 80W/10-R SLV/25
EAN/UPC - Produkt	8711500612625
Bestellcode	61262540
Local Code	TL8010R
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	25
Material-Nr. (12NC)	928005901029
Nettogewicht (Einzelteil)	331,000 g

Hinweise

Flexo Print

Abmessungsskizzen





Product

TL 80W/10-R SLV/25

TL 80W/10-R

Photometrische Daten



Lichtfarbe /10-R

