



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S 和 PL-L 光源的光譜經過最佳化，正好符合居家飛蚊的眼睛敏感度，是捕捉蚊蟲的最佳選擇。這類光源幾乎不會發出任何 UV-B，因此絕對安全。更棒的是，這類光源在業界的含汞量最低，而且 100% 無鉛，是極佳的環保選擇。此外，提供的外型尺寸 (直管型 (T5、T8、T12)、環型 (TL-E) 和小型 (PL-S/PL-L)) 和瓦數選擇也相當多元，方便您製作各種款式的捕蚊燈。

安全提示

- 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

产品数据

一般資訊	
燈座基底	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
壽命 (故障率 50%) (標稱)	9,000 h
可用使用始間 (標稱)	5,000 h
照明技術	
色碼	10
色彩名稱	光化
色度坐標 X (標稱)	220
色度坐標 Y (Nom)	205
2000 小時後的 UV 衰減	20 %
5000 小時後的 UV 衰減	40 %
運轉與電力	
耗電量	39 W
燈具電流 (標稱)	0.43 A


電壓 (標稱)	101 V
電壓 (標稱)	101 V
機械與外罩	
燈泡形狀	T12 [38 mm (T12)]
認證與應用	
汞 (Hg) 含量 (標稱)	13.0 mg
UV	
UV-A 輻射 0Hr (IEC)	12.4 W
UV-A 輻射 100Hr (IEC)	10.0 W
產品資料	
下訂產品名稱	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
完整產品名稱	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

完整產品代碼	871150026026000
訂單代碼	928011301020
材質 Nr. (12NC)	928011301020
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500260260


分子 - 每一外盒包裝	25
EAN/UPC - 箱	8711500260277

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37.25 mm	1,198.4 mm	1,205.4 mm	1,212.4 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - Actinic BL TL 40W/10 SLV/25

