



# Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

## Actinic BL TL 40W/10 1SL/25

Actinic-lamporna BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S och PL-L har ett ljusspektrum som matchar ljuskänsligheten i husflugans öga och drar därför till sig insekter. De avger praktiskt taget ingen UV-B-strålning och är därmed helt säkra. Genom att vara helt blyfria och ha branschens lägsta kvicksilverinnehåll är de verkligen ett bra miljöval. Att de är tillgängliga för många olika formfaktorer (rak (T5, T8, T12), cirkelformad (TL-E) och kompakt (PL-S/PL-L)) och effekter gör det också enkelt att införliva dina elektriska flugdödare i alla sorters design

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent]
Användningsområde	Insect traps
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	9000 h
Livslängd (nom)	5000 h
Systembeskrivning	Rapid Start (RS)
Ljusteknik	
Färgkod	10
Färgbeteckning	Aktiniskt blå
Kromaticitetskoordinat X (nom)	222
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	210
UV-nedgång efter 2 000 tim	20 %
Ljusnedgång efter 500 timmar	40 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	39 W
Lampström (nom)	0,43 A


Spänning (nom)	101 V
Användning och godkännande	
Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)	13,0 mg
UV	
UV-B/UV-A (IEC)	0,2 %
UV-A-strålning 100 tim (IEC)	10,0 W
UV-A-strålning 0 tim (IEC)	12,4 W
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150026026000
Beställningsproduktnamn	Actinic BL TL 40W/10 SLV/25
EAN/UPC – Produkt	8711500260260
Beställningsnummer	26026000
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	25
Materialnummer (12NC)	928011301020

## Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

Nettovikt (stycke)

292,000 g


### Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B	C (max)
Actinic BL TL 40W/10 SLV/25	37,25 mm	1198,4 mm	1205,4 mm	1212,4 mm

TL 40W/10 RS

### Fotometriska data



Ljutfärg /10

Ljutfärg /10

