



# **Médicas UVB/12**

## TL 40W/12 RS SLV/25

As lâmpadas UVB Broadband TL emitem radiação na largura de banda do espectro UV (290 a 315 nm) e, como tal, são adequadas para sistemas de fototerapia concebidos para o tratamento de doenças de pele como a psoríase.

### Avisos e Segurança

• É extremamente improvável que a quebra de uma lâmpada tenha qualquer impacto na sua saúde. Se uma lâmpada quebrar, ventile a divisão durante 30 minutos e remova as partes da lâmpada, de preferência com luvas. Coloque-as num saco de plástico fechado e leve-o para o ecocentro mais próximo para reciclagem. Não utilize o aspirador.

#### Dados do produto

Informações gerais				
Casquilho	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]			
Vida útil até 50% de falhas (Nom.)	9.000 h			
Vida útil (Nom.)	2.000 h			
Caraterísticas técnicas da luz				
	12			
Código da cor	12			
Designação da cor	Ultravioleta B			
Coordenada X de cromaticidade (Nom.)	230			
Coordenada Y de cromaticidade (Nom.)	230			
Depreciação UV às 1000 h	15 %			
Depreciação UV às 2000 h	20 %			
Depreciação UV às 5000 h	30 %			
Depreciação UV às 500 h	10 %			
Funcionamento e caraterísticas elétricas				
Consumo de Energia	39 W			
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,43 A			
Tensão (Nom.) 101 V				


Tensão (Nom.)	101 V				
Características mecânicas e compartimento					
Formato da lâmpada	T38 [T 38 mm]				
Aprovação e aplicação					
Conteúdo de mercúrio (Hg) (Nom.)	5,5 mg				
UV					
Radiação UV-B 100 h (IEC)	5,77 W				
Dados do produto					
Nome de produto da encomenda	TL 40W/12 RS SLV/25				
Nome do produto completo	TL 40W/12 RS SLV/25				
Código do produto completo	871869666245800				
Código de encomenda	66245800				
N.º material (12NC)	928011301230				
Numerador – Quantidade por embalagem	1				
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696662458				

Datasheet, 2023, Abril 16 Dados sujeitos a alteração

## Médicas UVB/12


Numerador – Embalagens por caixa exterior	25	
EAN/UPC - Caso	8718696662465	

### Desenho dimensional



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL 40W/12 RS SLV/25	40,5 mm	1.199,4 mm	1.206,5 mm	1.204,1 mm	1.213,6 mm

#### **Dados fotométricos**



Spectral Power Distribution Colour - TL 40W/12 RS SLV/25



© 2023 Signify Holding Todos os direitos reservados. A Signify não fornece quaisquer representações ou garantia relativamente à exatidão ou integridade das informações aqui incluídas e não será responsável por qualquer ação com base nas mesmas. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não constituem parte de qualquer proposta ou contrato, salvo acordo em contrário com a Signify. Philips e o Emblema do Escudo da Philips são marcas comerciais registadas da Koninklijke Philips N.V.