

PHILIPS

Lighting



Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)/TL-E/PL-S 和 PL-L 光源的光譜經過最佳化，正好符合居家飛蚊的眼睛敏感度，是捕捉蚊蟲的最佳選擇。這類光源幾乎不會發出任何 UV-B，因此絕對安全。更棒的是，這類光源在業界的含汞量最低，而且 100% 無鉛，是極佳的環保選擇。此外，提供的外型尺寸 (直管型 (T5、T8、T12)、環型 (TL-E) 和小型 (PL-S/PL-L)) 和瓦數選擇也相當多元，方便您製作各種款式的捕蚊燈。

安全提示

· 燈泡破裂對您的健康幾乎不太會有任何影響。如果發生這種情形，請保持室內通風 30 分鐘並移除碎片 (請勿使用吸塵器，最好使用手套)。碎片須放置於密封塑膠袋內，並移送您當地的廢棄物回收場進行回收。

产品数据


一般資訊		燈具電流 (標稱)		0.805 A	
燈座基底	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]	電壓 (標稱)	45 V	電壓 (標稱)	45 V
壽命 (故障率 50%) (標稱)	2,000 h				
可用使用始間 (標稱)	2,000 h				
照明技術		機械與外罩			
色碼	10	燈泡形狀	T26 [T 26mm]		
色彩名稱	光化				
色度坐標 X (標稱)	225	認證與應用			
色度坐標 Y (Nom)	230	汞 (Hg) 含量 (標稱)	8.0 mg		
1000 小時後的 UV 衰減	25 %				
2000 小時後的 UV 衰減	40 %	UV			
500 小時後的 UV 衰減	15 %	UV-A 輻射 100Hr (IEC)	6.6 W		
運轉與電力		產品資料			
耗電量	30 W	下訂產品名稱	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL		
		完整產品名稱	ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL		

Actinic BL TL(-K)/TL-D(-K)

完整產品代碼	871150089346840
訂單代碼	928019501029
材質 Nr. (12NC)	928019501029
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8711500893468


分子 - 每一外盒包裝	25
EAN/UPC - 箱	8711500893475

二维绘图



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL	28 mm	437.4 mm	444.5 mm	442.1 mm	451.6 mm

光度数据



Spectral Power Distribution Colour - ACTINIC BL TL-DK - 30W/10 1SL

